

## Ref. 019 Horno de cemento

POLYSIUS para PCR  
Fábrica Pico Truncado – Argentina

### DATOS PRINCIPALES

#### Ampliación Horno de cemento

Ampliación filtro existente, de  
350.000 a 522.00 m<sup>3</sup>/h, 240°C

Añadidos 2.318 m<sup>2</sup> (total 7.418 m<sup>2</sup>)

953.500 m<sup>3</sup>/h, 250°C

14.502/12.690 m<sup>2</sup>, OFF-LINE

### ALCANCE DE SUMINISTRO

Ampliación con añadido de filtro al  
existente: suministro de cabezal,  
sistema de limpieza, mangas y jaulas,  
elementos de descarga de polvo

Nuevo sistema de limpieza filtro  
existente

Planos constructivos de toda la  
calderería de fabricación local

Ingeniería para unión entre filtros

Calorifugado techos filtro

Supervisión de montaje y puesta en  
marcha